

## LEVINA STAINLESS

5381PJM125P30-11 XL

EAN 4031582382037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rolprestaties     | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid   | ●●●●○ |
| Verloop           | ●●●●○ |
| Corrosieweerstand | ●●●●○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Productnaam                  | Levina stainless                  |
| Type                         | Zwenkwiel met richtingsvastzetter |
| Standaard                    | EN12530 - Apparaten zwenkwielen   |
| Draagvermogen bij 3 km/u     | 100 kg                            |
| Statisch Draagvermogen       | 200 kg                            |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C                            |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C                             |
| Totale hoogte                | 161 mm                            |
| Totaal gewicht               | 0,588 kg                          |

## WIEL

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Wielkern materiaal            | Polypropyleen          |
| Materiaal loopvlak            | Thermoplastisch rubber |
| Lager                         | Glijlager, roestvrij   |
| Afdekkapjes                   | Met afdekkapjes        |
| Diameter                      | 125 mm                 |
| Breedte Loopvlak              | 32 mm                  |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A             |

## VORK

|              |   |
|--------------|---|
| Materiaal    | Polyamide                                       |
| Vork Vorm    | Slank   |
| Zwenklager   | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Offset       | 38,5 mm   |
| Zwenk radius | 130 mm  |
| Uitzwenking  | 260 mm  |

## BEVESTIGING

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type bevestiging          | Boutgat |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm   |



Universele  
Design  
Award



Duitse  
OntwerpersClub

# LEVINA STAINLESS


5381PJM125P30-11 XL

EAN 4031582382037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN



Universele  
Design  
Award



Duitse  
OntwerpersClub