

COMPACTA

1430PII036P40-42

EAN 4031582332551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Compacta
Type	Wielen
Standaard	EN12528 - Meubel wielen
Draagvermogen bij 3 km/h	30 kg
Statisch draagvermogen	60 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	48 mm
Totaal gewicht	0,07 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen
	zacht
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lagering	Glijlager met Afstandsbuis
As	Geklinkt
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	36 mm
Breedte Loopvlak	15 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	75 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, licht
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Eén Kogelbaan
Offset	13 mm
Zwenk radius	32 mm
Draaicirkel	64 mm

FITTING

Type bevestiging	Vierkante plaat
Lengte plaat	42 mm
Breedte plaat	42 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	35 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	35 mm
Diameter plaatgat	5,5 mm

COMPACTA

1430PII036P40-42

EAN 4031582332551



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

