

## ALPHA

3470UOH125P62

EAN 4031582304558

Номер на поръчката 00001129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●●○

Устойчив на корозия ●●●○○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Име на продукта                    | Alpha                            |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело                 |
| Стандартен                         | EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 275 kg                           |
| Статичен Товароносимост            | 550 kg                           |
| Температурен диапазон (минимален)  | -25 °C                           |
| Температурен диапазон (максимален) | 80 °C                            |
| Обща височина                      | 155 mm                           |
| Обща ширина                        | 75 mm                            |
| Общо тегло                         | 0,927 kg                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на резбата   | Идентично с тяло на Колело      |
| Лагер                 | Плъзгащ лагер                   |
| Ос                    | Завинтен с гайка                |
| Цвят на Колело        | Естествено бяло                 |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                          |
| Ширина на Резба       | 40 mm                           |
| Ширина на тялото      | 40 mm                           |
| Твърдост на Резба (D) | 75 Бръснач D                    |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Стоманен лист, тежък   |
| Форма Вилица                | Обхват                 |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Цвят                        | Синьо покритие         |
| Изместване                  | 40 mm                  |
| Радиус на завъртане         | 102,5 mm               |
| Интерференция при завъртане | 205 mm                 |
| Диаметър на купол           | 75 mm                  |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 105 mm            |
| Ширина на плаката                         | 80 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (минимална)  | 77 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 60 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (минимална)   | 77 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 80 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 9 mm              |

# ALPHA

3470UOH125P62

EAN 4031582304558



Номер на поръчката 00001129



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

3470U00125P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

