

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ●
Atriție	● ● ● ● ○ ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ●

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha stainless
Tip	Roată pivotantă Rola cu Blocare totală
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	150 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Da
Capacitate de încărcare statică	300 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	155 mm
Greutate totală	1,17 kg

FURCA

Materialul de construcție	Oțel Inoxidabil, greu
Formă Furcă	Larg
Rulment pivotant	Două curse de mingi
Culoare	Oțel Inoxidabil
Offset	40 mm
Interferență pivotantă	242 mm

ROATĂ

Tread hardness	moale
Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Anvelopă elastică, fără marcaj, vulcanizată
Lagăr	Rulment cu role, Inoxidabil
Axă	Înșurubat cu piuliță
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	64 Pe malul A

RACORD

Tip ajustare	Orificiu pentru șurub
Diametrul găurii Șurub	11 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195

Numărul de comandă 00038946

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

