

# DURATECH HEAT

BOG080X35-Ø8 TFR

EAN 4031582392944



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance de roulage ●●●○○

Bruit de mouvement ●●●○○

Usure ●●●●●

Résistance à la corrosion ●●●●●

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Duratech heat
Type	Roue
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	280 °C
Poids	0,18 kg

## ROUE

Corps de roue	Plastique thermdurci, résistant à la chaleur
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Bague de roulement sèche
Diamètre	80 mm
Largeur du bandage	35 mm
Diamètre de l'alésage	8 mm
Longueur de moyeu	45 mm
Dureté du bandage (D)	85 Shore D

# DURATECH HEAT

BOG080X35-Ø8 TFR

EAN 4031582392944



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## PLANS TECHNIQUES

---

