

# ULTRATECH

ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## KOLO

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Tread profile           | konvexní                     |
| Tread hardness          | měkký                        |
| Materiál středu         | Hliník                       |
| Materiál běhounu        | Ultratech polyuretan, Odlitý |
| Ložisko                 | Přesné kuličkové ložisko     |
| Barva Kola              | Světle modrá (RAL5012)       |
| Ochranná krytka         | Bez pouzdra                  |
| Průměr                  | 160 mm                       |
| Šířka Běhoun            | 50 mm                        |
| Průměr otvoru pro šroub | 20 mm                        |
| Délka náboje            | 60 mm                        |
| Šířka středu kola       | 50 mm                        |
| Tvrdost Běhoun (A)      | 75 Obuv A                    |

## VÝKON

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Valivý odpor       | ● ● ● ● ○ |
| Hlučnost           | ● ● ● ● ○ |
| Opotřebení         | ● ● ● ● ○ |
| Odolné vůči korozi | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Název produktu              | Ultratech                    |
| Typ                         | Kolo                         |
| Norma                       | EN12532 – Přepravní vybavení |
| Nosnost 4 km/h              | 800 kg                       |
| Nosnost 6 km/h              | 640 kg                       |
| Elektrické vodivé           | Ne                           |
| Nerezové                    | Ne                           |
| Statická Nosnost            | 1600 kg                      |
| Rozsah teploty (minimální)  | -20 °C                       |
| Teplotní rozsah (maximální) | 60 °C                        |
| Celková hmotnost            | 1,2 kg                       |

# ULTRATECH

ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Výkresy produktu



# ULTRATECH

ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.