



ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	50 mm

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	0.86 kg

Product Drawings

