



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ● ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	110 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch draagvermogen	220 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	146 mm
Totale breedte	82 mm
Totaal gewicht	1,07 kg

BEHUIZING

Materiaal van de behuizing	Polyamide
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Precisie kogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	129 mm
Draaicirkel	258 mm
Diameter koepel	52 mm

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lagering	Precisie kogellagers Roestvrij
Loopvlak	Leigrijs (RAL7015)
Wielkleur	Leigrijs (RAL7015)
Afdekkapjes	Met draadbeschermer
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Breedte wielkern	20 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	92 Shore A

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	95 mm
Breedte plaat	70 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	50 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	75 mm
Diameter plaatgat	11 mm

LINEA

5947UAC125P51 RAL9002

EAN 4031582353105



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Ontwerper
Club



Interzum
Award



product
design
award

IF Design
Award