

## LINEA LIGHT

5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016

EAN 4031582399073



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea light                      |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis       |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteni |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 90 kg                            |
| Elektrovadītspējīga                  | Jā                               |
| Nerūsējošais                         | Nē                               |
| Statiskā kravnesība                  | 180 kg                           |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                           |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                            |
| Kopējais augstums                    | 75,5 mm                          |
| Kopējais platums                     | 55 mm                            |
| Kopējais svars                       | 0,16 kg                          |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājojļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis            |
| Krāsa               | Sudraba pelēka (RAL7001)   |
| Ofsets              | 23 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 65 mm                      |
| Grozāms savienojums | 130 mm                     |
| Kupola diametrs     | 30 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds, elektrovadītspējīgs       |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts, elektrovadošs |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano                     |
| Protektors krāsa       | Pelēks šiferis (RAL7015)             |
| Ritenis krāsa          | Pelēks šiferis (RAL7015)             |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga                   |
| Diametrs               | 75 mm                                |
| Protektora platums     | 15 mm                                |
| Ass atveres diametrs   | 0 mm                                 |
| Rumbas garums          | 0 mm                                 |
| Korpusa platums        | 15 mm                                |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                          |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm                        |

Vācijas  
dizaineru  
klubsInterzum  
balvaproduct  
design  
award«IF  
Design»  
balva

# LINEA LIGHT

5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016


EAN 4031582399073

Pasūtījuma numurs 00770563

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



product  
design  
award

«IF  
Design»  
balva