

STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●○○

Resistencia a la corrosión ●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nombre del producto | Stylea |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno de rueda |
| Estándar | EN12528 - Ruedas para muebles |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 80 kg |
| Capacidad de carga estática | 160 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
| Altura total | 82 mm |
| Ancho total | 54 mm |

ARO

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Remachado |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 75 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 15 mm |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Material | Poliamida |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio | Vástago giratorio Espiga |
| Color | Gris y blanco (RAL9002) |
| Desplazamiento | 23 mm |
| Radio de giro | 81 mm |
| Interferencia de giro | 162 mm |
| Diámetro del domo | 30 mm |
| Diámetro de la rosca | 10 mm |

AJUSTE

| | |
|-----------------------|---|
| Tipo de ajuste | Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior |
| Diámetro del Espiga | 10 mm |
| Longitud de la Espiga | 15 mm |

STYLEA

5925UAP075S70 10X15 RAL9002 TFR

EAN 4031582394528



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

