

ZETA REVERSE

468SITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398373

Numer zamówienia 00860896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek ●●●○○

Hałas ruchowy ●●●●●

Odejście ●●●●●

Odporność na korozję ●●●○○

PODSTAWOWE ATYTY

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazwa produktu | Zeta reverse |
| Typ | Kółko obrotowe ze sprężynową Blokada kierunkowa |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 400 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 320 kg |
| Nośność statyczne | 800 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 164 mm |
| Szerokość całkowita | 96 mm |
| Waga całkowita | 2,97 kg |

KOŁO

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała | Aluminium |
| | miękki |
| | wypukły |
| Materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
| łożysko | łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło | Ruch szary A (RAL7042) |
| Oslony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 125 mm |
| Szerokość Bieżnia | 50 mm |
| Szerokość korpusu | 50 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 80 Shore A |

OBUDOWA

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| Materiał | Arkusze stalowy, bardzo ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 55 mm |
| Promień działania koła | 117,5 mm |
| Zasięg działania koła | 235 mm |
| Średnica kopuły | 96 mm |

MOCOWANIE

| | |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania | Płytką prostokątną |
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 105 mm |
| Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |

INFORMACJE O PRODUKCIE

ZETA REVERSE

468SITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398373

Numer zamówienia 00860896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ZETA REVERSE

468SITP125P63 SOFT CV

EAN 4031582398373

Numer zamówienia 00860896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

