

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО


Tread hardness	м'який
Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Свердловина, немаїта
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Діаметр	200 mm
Протектор	75 mm
Діаметр отвору Вісь	100 mm
Довжина хаба	75 mm
Ширина тіла	75 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ● ●
Шум руху	● ● ● ● ●
Атриція	● ● ● ● ●
Стійкість до корозії	● ● ● ● ●

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	2,31 kg




ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4034582318383

Номер замовлення 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.