ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●○○○
Шум руху	●●●●●
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Elastech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12533 — Колісні опори для великих навантажень
ОбВантажопідйомність 4 км/год	600 kg
ОбВантажопідйомність 6 км/год	500 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	1000 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	85 °C
Загальна вага	2,31 kg

КОЛЕСО

Tread hardness	м’який
Матеріал тіла	Сталь, залізо
Матеріал протектору	Еластична шина, чорна, вулканізована
Носіння	Свердловина, немаїта
Колір Колесо	Щечорний (подібний RAL9005)
Діаметр	200 mm
Протектор	75 mm
Діаметр отвору Вісь	100 mm
Довжина хаба	75 mm
Ширина тіла	75 mm
Твердість Протектор (A)	68 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер замовлення 00830872

Креслення продукту




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

EEZ 200x75-Ø100 DG

EAN 4031582318333

Номер замовлення 00830872



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH