INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# GALEA

5071PJP125R05-28x40

EAN 4031582368482



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito | ● ● ● ○ ○ |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Galea |
| Tipo | Ruota girevole con blocco direzionale |
| Standard | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h | 100 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 200 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 162 mm |

## SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Poilammide |
| Forma della forcella | Chiuso |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Disassamento | 40 mm |
| Ingombro di piroettamento | 205 mm |

## RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Polipropilene |
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili | Con parafili |
| Diametro | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 30 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |

## FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Perno solido, tondo |
| Diametro bullone | 28 mm |
| Lunghezza bullone | 40 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# GALEA

5071PJP125R05-28x40

EAN 4031582368482

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings




