

NOVATECH

ETP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582383843



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības trokšnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Kravnesība pie 4 km/h	800 kg
Kravnesība pie 6 km/h	640 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	1600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	1,36 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	85 mm
Protektora platums	90 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	90 mm
Korpusa platums	90 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6204

