

INTEGRAL TWIN TORSION

3946UAC125R36-32S30 R9002 4XM6 OP

EAN 4031582382556



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Integral twin torsion
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	125 kg
导电	✓
静态载重	375 kg
温度范围 (最低)	-30 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	150 mm
总宽度	62 mm
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

轮子

胎面材料	聚氨酯，注塑
轴承	精密滚珠轴承，不锈钢
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	12 mm
胎面硬度 (D)	40 肖氏 D

支架

材料	钢板，重型
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
偏移量	37.5 mm
旋转半径	100 mm
转向干涉	200 mm

固定件

固定件类型	带凸轮的阀杆，用于异型杆，短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	51 mm
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。