

# STORA

2370PJJ125P30-13

EAN 4031582300338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Stora
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	155 mm
전체 체중	0.662 kg

## 휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	롤러 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	125 mm
트레드 폭	32 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	슬림
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	38 mm
회전 반경	100.5 mm
회전 간섭	201 mm

## 피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	13 mm

# STORA

2370PJJ125P30-13

EAN 4031582300338



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

