

ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332
订单号 00000802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ● ●
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	300 kg
6 公里/小时的载重	200 kg
静态载重	600 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	80 ° C
总高	200 mm
总宽度	115 mm
总重量	1.794 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	弹性轮胎, 无痕, 硫化
轴承	精密滚珠轴承, 密封的
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	带螺纹防护装置
直径	160 mm
胎面宽度	46 mm
轮体宽度	46 mm
胎面硬度 (A)	63 岸 A

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
颜色	蓝色钝化

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	115 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA

3478UFX160P63

EAN 4031582399332
订单号 00000802



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

