

ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ● ● ●
Привличане	● ● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Alpha
Тип	Въртящ се Колело с Пълно заключване
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	160 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	320 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Обща височина	155 mm
Общо тегло	1.27 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Стоманен лист, тежък
Форма Вилица	Обхват
Въртящ се лагер	Две състезания с топка
Цвят	Синьо покритие
Изместване	40 mm
Радиус на завъртане	121 mm
Интерференция при завъртане	242 mm

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Полиамид
Материал на резбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Ролков лагер
Ос	Завинтен с гайка
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	125 mm
Ширина на Резба	40 mm
Твърдост на Резба (A)	64 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт	13 mm

ALPHA

3477UFJ125P30-13

EAN 4031582381498



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта

