


## OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ○ |
| Шум от движение             | ● ● ● ● ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| Име на продукта                    | Omikron twin                             |
| Тип                                | Фиксиран Колело                          |
| Стандартен                         | подобен EN12532 - Транспортно оборудване |
| Товароносимост при 4 км/ч          | 1800 kg                                  |
| Товароносимост при 6 км/ч          | 1400 kg                                  |
| Електропроводим                    | Не                                       |
| Неръждаемост                       | Не                                       |
| Статичен Товароносимост            | 3600 kg                                  |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                                   |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                                    |
| Обща височина                      | 245 mm                                   |
| Обща ширина                        | 189 mm                                   |
| Общо тегло                         | 11.99 kg                                 |

## ВИЛКА

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Материал на корпуса | Чугун или ковано желязо, тежко |
| Форма Вилица        | Вилка на две Колело            |
| Цвят                | Прозрачно Покритие             |
| Lubrication nipple  | 1                              |
| Диаметър на купол   | 160 mm                         |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Чугун                           |
| Материал на резбата   | Полиуретан, Пресовано           |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Ос                    | Завинтен с гайка                |
| Цвят на Колело        | Медено жълто (RAL1005)          |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 150 mm                          |
| Ширина на Резба       | 50 mm                           |
| Ширина на тялото      | 50 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |
| Твърдост на Резба (D) | 42 Бръснач D                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 200 mm            |
| Ширина на плаката                         | 160 mm            |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 120 mm            |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 160 mm            |
| Диаметър на отвора на плаката             | 15 mm             |

# OMIKRON TWIN

9958FTP150P65

EAN 4031582316940

Номер на поръчката 00806805

Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

