

LUMINA

5525UOI075L51-11

EAN 4031582310689

Numéro de commande 00073423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ○ ○

Usure ● ● ● ● ●

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Lumina
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage de roue
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	88 mm
Largeur totale	65 mm
Poids	0,3 kg

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	10 mm
Dureté du bandage (D)	75 Shore D

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Déport	30 mm
Rayon d'encombrement	106 mm
Diamètre d'encombrement	212 mm
Diamètre du dôme	45 mm

FIXATION

Type de fixation	Trou borgne pour fixation B10
Diamètre du trou central	11 mm

LUMINA

5525UOI075L51-11

EAN 4031582310689

Numéro de commande 00073423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

