

P10-40X27 / 8

EAN 4031582320152



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Piederums
Korpusa tips	Aksesuārs
Kravnesība pie 3 km/h	40 kg
Statiskā kravnesība	80 kg
Kopējais augstums	8 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar U formas plāksni
Plāksnes garums	40 mm
Plāksnes platums	27 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)	32 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)	32 mm
Plāksnes atveres diametrs	4 mm