

INTEGRAL

2044XSX200R26-28S45 D 9002 4xM8 W

EAN 4031582341881

Numéro de commande 00037373



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral
Capacité de charge à 3 km/h	150 kg
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Hauteur	229 mm
Largeur totale	70 mm
Poids	1.58 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

CHAPE

Déport	60 mm
Rayon d'encombrement	160 mm
Diamètre d'encombrement	320 mm
Diamètre du dôme	70 mm

ROUE

Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	35 mm
Largeur du corps de roue	35 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	96 mm
Position de la tige fileté	19 mm
Nombre de trous de fixation	4



