

ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja ●●●○○

Kustības troksnis ●●●○○

Nodilums ●●●●○

Korozijas izturīgs ●●●●●

PAMATAATRIBŪTI

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums | Alpha stainless |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Krāvnese pie 4 km/h | 200 kg |
| Nerūsējošais | ✓ |
| Statiskā krāvnese | 400 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 155 mm |
| Kopējais platums | 75 mm |
| Kopējais svars | 0,781 kg |

RITENIS

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls | Poliāmīds |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Ritenis krāsa | Dabiski balts |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 32 mm |
| Korpusa platums | 32 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

KRONŠTEINIS

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sačikstes |
| Krāsa | Nerūsējošais tērauds |
| Ofsets | 40 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 102,5 mm |
| Grozāms savienojums | 205 mm |
| Kupola diametrs | 75 mm |

UZSTĀDĪŠANA

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470UAD125P30-11 RED



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

