

ZETA

4681ITP125P63 SH80XL

EAN 4031582400434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ● ● ● ● ○

El soroll del moviment ● ● ● ● ○

Atràcia ● ● ● ● ○

Resistència a a la corrosió ● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Nom del producte | Zeta |
| Tipus | Rueda giratoria con Freno direccional |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 400 kg |
| Tracidad de carga a 6 km/h | 320 kg |
| Tracidad de carga estàtica | 800 kg |
| Temperatura (mínim) | -0,3333 °C |
| Alçada total | 164 mm |
| Pes total | 2,858 kg |

RODA

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Material corporal | Alumini |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretà, Fos |
| El Bearing | Rodament de boles de precisió |
| Eix | Estirada de nou |
| Protectors de fil | Sense vigilància |
| Diametralització | 125 mm |
| Banda de rodadura ample | 50 mm |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A |

SUPORT

| | |
|----------------------|--|
| Material | Placa d'acer, molt pesada |
| Forquilla Forma | Ample, Reforçat |
| Scamiento giratorio | Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable |
| Desplaçament | 55 mm |
| Sterferencia de giro | 360 mm |

FITACIÓ

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting | Placa rectangular |
| Placa llarga | 137 mm |
| Placa ampla | 105 mm |
| Longitud del forat de placa (màxim) | 105 mm |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm |
| Amplària del forat de placa (màxim) | 80 mm |
| Placa de diàmetre | 11 mm |

ZETA

4681ITP125P63 SH80XL

EAN 4031582400434



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

