

ALPHA

3478HUR125P62

EAN 4031582306378



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ● ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ● ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Alpha
Tip	Rola fixă
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	200 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	400 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	155 mm
Lățime totală	85 mm
Greutate totală	0,97 kg

FURCĂ

Materialul de construcție	Tablă de oțel, grea
Formă Furcă	Larg
Culoare	Pasivat în albastru

ROATĂ

Material pentru corp	Umezire, material hibrid
Material al benzii de rulare	Poliamidă
Lagăr	Rulment cu role
Axă	Înșurubat cu piuliță
Roată	Gri argintiu (RAL7001)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	36 mm
Lățimea corpului	36 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	75 malul D

RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	103 mm
Lățimea plăcii	85 mm
Lungime orificiu placă (minim)	77 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	60 mm
Lățimea orificiului plăcii (minim)	77 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	80 mm
Diametru orificiu placă	9 mm

ALPHA

3478HUR125P62

EAN 4031582306378

Numărul de comandă 00005296

Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

