ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ICS

5327XSX125R05-28x45

EAN 4031582367737



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●●○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	ICS
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	162 mm
Общий вес	0,86 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Узкий
Поворотный узел	Стержень, поворотный
Офсет (Смещение)	38 mm
Поворотное соединение	259 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полиамид, электропроводящий
Материал протектора	Полиуретан, Инжекционный, электропроводный
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Защита от проводов	Встроенный резьбовой кожух
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	40 Береговая D

ФИТИНГ

Тип фитинга	Цельный Стержень круглый
Диаметр Болт	28 mm
Длина Болт	45 mm

Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5327XSX125R05-28x45

EAN 4031582367737

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи изделия





Награда за Дизайн IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH