PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

FTP200x75-Ø25 HL75

EAN 4031582428827



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	7,99 kg

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	200 mm
Hjulbane bredde	75 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	75 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A


© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP200x75-Ø25 HL75

EAN 4031582428827

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP200x75-Ø25 HL75

EAN 4031582428827



© Copyright 2026 TENTE International GmbH