

# SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527  
 订单号 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滚柱轴承
轮子颜色	银灰色 (RAL7001)
侧盖	无螺纹护罩
直径	100 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	12 mm
中心长度	44.4 mm
轮体宽度	32 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

## 表现

滚动性能	● ● ● ○ ○
运动噪音	● ● ● ● ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

## 核心属性

产品名称	Supratech
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	80 kg
静态载重	160 kg
温度范围 (最低)	-20 ° C
温度范围 (最大)	60 ° C
总重量	0.171 kg

# SUPRATECH

PJR 100X32-Ø12 HL44,4

EAN 4031582320527  
订单号 00030822



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

