

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289

Objednávací číslo 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor



Hlučnost



Opotřebení



Odolné vůči korozi



ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Puretech
Typ	Kolo
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	100 kg
Statická Nosnost	200 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková hmotnost	0,488 kg

KOLO

Materiál středu	Polyprpylen
Materiál běhounu	Tvrdá guma černá
Ložisko	Valivé ložisko
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	37 mm
Průměr otvoru pro šroub	15 mm
Délka náboje	58 mm
Tvrdost Běhoun (A)	85 Obuv A

PURETECH

PVR125X37-Ø15

EAN 4031582321289
Objednáací číslo 00030754



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

