

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°

Número de pedido 990066956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

## RENDIMIENTO

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Rendimiento del rodillo    | ● ● ● ● ● |
| Ruido de movimiento        | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistencia a la corrosión | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPALES

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto            | Integral assist                                                                  |
| Tipo                           | Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional                   |
| Estándar                       | EN12531 - Ruedas de la cama del hospital                                         |
| Capacidad de carga a 4 km/h    | 150 kg                                                                           |
| Conductivo eléctrico           | No                                                                               |
| Inoxidable                     | No                                                                               |
| Compatible con WeAssist        | 1                                                                                |
| Capacidad de carga estática    | 450 kg                                                                           |
| Rango de temperatura (mínimo)  | -10 °C                                                                           |
| Rango de temperatura (máximo)  | 40 °C                                                                            |
| Altura total                   | 183 mm                                                                           |
| Ancho total                    | 110.5 mm                                                                         |
| Peso total                     | 5.01 kg                                                                          |
| Tipo de protección             | IPX6 (sólo para componentes electrónicos instalados)                             |
| Temperatura ambiente permitida | Temperatura de funcionamiento de 5 °C a 40 °C, humedad del aire del 20 % al 80 % |

## SOPORTE

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Material de la carcasa   | Eléctrico                        |
| Forma de Horquilla Forma | Accionamiento                    |
| Rodamiento giratorio     | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color                    | Gris y blanco (RAL9002)          |
| Desplazamiento           | 40 mm                            |
| Radio de giro            | 115 mm                           |
| Interferencia de giro    | 230 mm                           |
| Diámetro del domo        | 110.5 mm                         |

## ARO

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Material del cuerpo                | Acero, hierro                 |
| Material de la banda de rodadura   | Poliuretano, Fundido          |
| Cojinete                           | Cubo Motor                    |
| Color Banda de rodadura            | Gris pizarra (RAL7015)        |
| Protectores de hilo                | Protector de roscas integrado |
| Diámetro                           | 150 mm                        |
| Ancho de Banda de rodadura         | 50 mm                         |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 85 Shore A                    |

## AJUSTE

|                |                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo de ajuste | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|

# INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°

Número de pedido 990066956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Planos del producto



Premio al  
Diseño  
Red Dot