

# INTEGRAL TWIN

2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340495



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ○ ○ |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Productnaam                  | Integral twin                                |
| Type                         | Wielen met centrale, totale of Richtingsslot |
| Standaard                    | EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed          |
| Draagvermogen bij 3 km/h     | 150 kg                                       |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 150 kg                                       |
| Elektrisch geleidend         | Ja                                           |
| Roestvrij                    | Nee                                          |
| Statisch draagvermogen       | 450 kg                                       |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C                                       |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                                        |
| Totale hoogte                | 175 mm                                       |
| Totale breedte               | 75 mm                                        |
| Totaal gewicht               | 1,45 kg                                      |
| Certificering                | Getest en gecontroleerd door TÜV Süd         |

## BEHUIZING

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Staalplaat, medium      |
| Vork Vorm                  | Behuizing met twee Wiel |
| Zwenklager                 | Precisie kogellagers    |
| Kleur                      | Grijs wit (RAL9002)     |
| Offset                     | 45 mm                   |
| Zwenk radius               | 124 mm                  |
| Draaicirkel                | 248 mm                  |
| Diameter koepel            | 70 mm                   |

## WIEL

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                                   |
| Materiaal loopvlak            | Polyurethaan, Gespoten elektrisch geleidend |
| Lagering                      | Precisie kogellagers Afgedicht              |
| Wielkleur                     | Grijs wit (RAL9002)                         |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer                         |
| Diameter                      | 150 mm                                      |
| Breedte Loopvlak              | 15 mm                                       |
| Breedte wielkern              | 15 mm                                       |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 91 Shore A                                  |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 40 Shore D                                  |

## FITTING

|                               |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type bevestiging              | Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant                                          |
| Diameter Bout                 | 32 mm                                                                                              |
| Lengte Bout                   | 51 mm                                                                                              |
| Schroefdraad positie          | 7 mm                                                                                               |
| Hoeveelheid bevestigingsgaten | 4                                                                                                  |
| Tip                           | Wasbare bedden moeten door de fabrikant van het ziekenhuisbed in het pasgedeelte worden Afgedicht. |

# INTEGRAL TWIN

2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340495

Bestelnummer 00060956  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

