

# DURATECH

U00125x43-Ø12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## RUOTA

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide         |
| Materiale del battistrada   | Identico al nucleo |
| Cuscinetto                  | Cuscinetto piano   |
| Parafili                    | Senza parafili     |
| Diametro                    | 125 mm             |
| Larghezza battistrada       | 43 mm              |
| Asse diametro del foro      | 20 mm              |
| Lunghezza mozzo             | 58 mm              |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D         |

## PRESTAZIONI

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Prestazioni di rotolamento | ● ● ● ○ ○ |
| Rumore                     | ● ● ● ○ ○ |
| Attrito                    | ● ● ● ● ● |
| Resistenza alla corrosione | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Duratech                            |
| Tipo                                | Ruota                               |
| Standard                            | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h                    | 300 kg                              |
| Elettricamente conduttivo           | No                                  |
| Inossidabile                        | No                                  |
| Portata statica                     | 600 kg                              |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -40 °C                              |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C                               |
| Peso complessivo                    | 0,24 kg                             |

# DURATECH

U00125x43- $\phi$ 12 HL 58

EAN 4031582419023



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

U00125x43- $\phi$ 12 NL58

