

# DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637

Rendelési szám 00804152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	82 mm
Futófelület szélessége	91 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	93 mm
Test szélessége	91 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204ZV

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	900 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	720 kg
Statikus teherbírás	1800 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,566 kg

# DURATECH

TOP 082X91-Ø20 HL93

EAN 4031582322637

Rendelési szám 00804152



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## MŰSZAKI RAJZOK

