

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●●●●

Attrito ●●●○○

Resistenza alla corrosione ●●●○○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Scout
Tipo	Ruota girevole con blocco direzionale caricato a molla e freno semplice
Portata a 3 km/h	150 kg
Portata a 4 km/h	150 kg
Inossidabile	✓
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	242 mm
Larghezza complessiva	72 mm
Peso complessivo	3,143 kg

## RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide morbido
Materiale del battistrada	Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Cuscinetto	Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Parafili	Con parafili
Diametro	200 mm
Larghezza battistrada	40 mm
Durezza del Battistrada (A)	64 Shore A

## SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Angolare
Cuscinetto del supporto	Cuscinetti a sfere di precisione
Disassamento	50 mm
Raggio di piroettamento	162 mm
Ingombro di piroettamento	324 mm

## FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	130 mm
Larghezza della piastra	74 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	110 mm
Larghezza foro piastra (massima)	50 mm
Diametro del foro della piastra	10,5 mm

# SCOUT

814WUFC200P60 180° SMART

EAN 4031582429947



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DISEGNI TECNICI

---

