INFORMACIJE O PROIZVODU

ALPHA

3477UAR080P62

EAN 4031582305746



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●●○
otpornost na rdju	●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	150 kg
Električni provod	no
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	300 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-25 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	108 mm
Ukupna širina	75 mm
Ukupna težina	0.81 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	44.5 mm
okretni radijus	121 mm
Otpor okretanju	242 mm
Prečnik kupole	75 mm

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
materijal omotaca	Poliuretan, liveno
Nošenje	kotrljajuci lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	80 mm
Širina omotac	38 mm
Širina tela	38 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)	42 Šor D

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	105 mm
Širina ploče	80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	60 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Prečnik otvora ploče	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ALPHA


3477UAR080P62

EAN 4031582305746

Broj porudžbine 00001390

Crteži proizvoda

3477U00080P62-neu



Platte 3470-080P62-105x80

