

LINEA

5941UAP150P50

EAN 4031582408959



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●●●

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Nume produs | Linea |
| Tip | Rola pivotantă cu Blocare direcțională |
| Standard | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 110 kg |
| Capacitate de încărcare statică | 220 kg |
| Interval de temperatură (minim) | -20 °C |
| Interval de temperatură (maxim) | 60 °C |
| Înălțime totală | 170 mm |
| Lățime totală | 89 mm |
| Greutate totală | 1,25 kg |

ROATĂ

| | |
|---|-----------------------------|
| Material pentru corp | Poliamidă |
| Material al benzii de rulare | Poliuretan , Injectat |
| Lagăr | Rulment cu bile de precizie |
| Protecție pentru filet | Cu protecție pentru filet |
| Diametru | 150 mm |
| Benză de rulare | 22 mm |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A |

FURCA

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Material | Poliamidă |
| FormăFurcă | Carcasă Roată dublă |
| Rulment pivotant | Rulment cu bile de precizie |
| Offset | 52 mm |
| Raza de pivotare | 156 mm |
| Interferență pivotantă | 312 mm |
| Diametru cupolă | 56 mm |

RACORD

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare | Placă dreptunghiulară |
| Lungime placă | 77 mm |
| Lățimea plăcii | 67 mm |
| Lungime orificiu placă (minim) | 56 mm |
| Lungime orificiu placă (maximă) | 61,5 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (minim) | 46,5 mm |
| Lățimea orificiului plăcii (maximă) | 51,5 mm |
| Diametru orificiu placă | 8,5 mm |

Designer
DeutscherPremiul
InterzumPremiul pentru
Design iF

LINEA

5941UAP150P50

EAN 4031582408959



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE



Designer
Deutscher



Premiul
Interzum



Premiul pentru
Design IF