MAXTECH

PNR260x82-Ø20 HL74 yellow

EAN 4031582438185

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ROUE

Diamètre	260 mm
Largeur du bandage	82 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	74 mm

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Maxtech
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	150 kg
Poids	1.95 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

MAXTECH

PNR260x82-Ø20 HL74 yellow

EAN 4031582438185

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH