

# FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

## PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Forma
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Krāvnese pie 3 km/h	125 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-18 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	120 °C
Kopējais augstums	190 mm

## RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
	mīksts
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	125 mm
Protektora platums	18 mm
Protektora cietība (A)	60 Krasts A

## KRONŠTEINIS

Materiāls	Cinka liešana / Alumīnijs
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gūtnis	Precīzijas lodīšu gūtnis
Ofsets	41 mm
Pagrieziena rādiuss	109 mm

## UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	28 mm
Skrūves garums	40 mm

# FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNISKIE RASĒJUMI

---

