

ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Производительность рулона | ●●●●○ |
| Шум движения              | ●●●●○ |
| Исчезновение              | ●●●○  |
| Устойчивость к коррозии   | ●●●●● |

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Название продукта                  | Alpha stainless                           |
| Тип                                | Фиксированное Колесная опора              |
| Стандартный                        | EN12532 - Транспортировочное оборудование |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 160 kg                                    |
| Электропроводящий                  | Нет                                       |
| Нержавеющая сталь                  | Да                                        |
| Грузоподъемность статическая       | 320 kg                                    |
| Диапазон температур (минимальный)  | -20 °C                                    |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                     |
| Общая высота                       | 128 mm                                    |
| Общая ширина                       | 85 mm                                     |
| Общий вес                          | 0,57 kg                                   |

КРОНШТЕЙН

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, тяжелая |
| Форма Вилы       | Широкая                    |
| Цвет             | Нержавеющая сталь          |

КОЛЕСО

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Tread hardness          | мягкий                                             |
| Материал корпуса        | Полиамид                                           |
| Материал протектора     | Эластичные шины, без следов, вулканизированные     |
| Подшипник               | Роликовый (Игольчатый) подшипник Нержавеющая сталь |
| Ось                     | Винт с гайкой                                      |
| Цвет Колесо             | Серебристо-серый (RAL7001)                         |
| Диаметр                 | 100 mm                                             |
| Ширина Протектор        | 34 mm                                              |
| Ширина тела             | 34 mm                                              |
| Твердость Протектор (A) | 63 Береговая A                                     |

ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 100 mm                 |
| Ширина пластины                          | 85 mm                  |
| Длина отверстия пластины (минимальная)   | 77 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 60 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (минимальная)  | 77 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 9 mm                   |

# ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128

Номер заказа 00035521

Чертежи изделия



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

