

## GALEA

5070PJH125P30-12

EAN 4031582378641



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ○ ○ |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nume produs                       | Galea                             |
| Tip                               | Rola pivotantă                    |
| Standard                          | EN12530 - Roți pentru dispozitive |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 100 kg                            |
| Conductiv electric                | Nu                                |
| Inoxidabil                        | Nu                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 200 kg                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 60 °C                             |
| Înălțime totală                   | 162 mm                            |
| Lățime totală                     | 66 mm                             |
| Greutate totală                   | 0,5 kg                            |

## FURCA

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă           |
| Formă Furcă               | Închis              |
| Rulment pivotant          | Două curse de mingi |
| Offset                    | 40 mm               |
| Raza de pivotare          | 102,5 mm            |
| Interferență pivotantă    | 205 mm              |
| Diametru cupolă           | 59 mm               |

## ROATĂ

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Material pentru corp                    | Polipropilenă             |
| Material al benzii de rulare            | Cauciuc termoplastic      |
| Lagăr                                   | Rulment simplu            |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet |
| Diametru                                | 125 mm                    |
| Benză de rulare                         | 30 mm                     |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 87 Pe malul A             |

## RACORD

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Tip ajustare           | Orificiu pentru șurub |
| Diametrul găurii Șurub | 12 mm                 |

# GALEA

5070PJH125P30-12

EAN 4031582378641

Numărul de comandă 00770899

Desene ale produsului



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

