

# KAPPA

9688TOO200P63 CL67

EAN 4031582316605  
Bestelnummer 00803380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ○ ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Kappa
Type	Bokwiel
Standaard	EN12533 - Zwaarlast wielen
Draagvermogen bij 4 km/u	1200 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	1000 kg
Statisch Draagvermogen	2000 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	245 mm
Totale breedte	98 mm
Totaal gewicht	3,853 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide, zwaar
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Kleur Wiel	Natuurlijk wit
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	200 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

## VORK

Materiaal	Gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar
Vork Vorm	Breed, versterkt
Kleur	Blauw gepassiveerd
	✓
Diameter koepel	96 mm

## BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	135 mm
Breedte plaat	110 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	80 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	75 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	105 mm
Diameter bevestigingsgat	11 mm

# KAPPA

9688TOO200P63 CL67

EAN 4031582316605  
Bestelnummer 00803380



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

