INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LINEA

5941UAP125P51 RAL9002

EAN 4031582352382



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	●●●●●
Ruido de movimiento	●●●○○
Desgaste	●●●●○
Resistencia a la corrosión	●●●●○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea
Tipo	Rueda giratoria con Freno direccional
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	130 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	260 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	148 mm
Ancho total	82 mm

SOPORTE

Material de la carcasa	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Color	Gris y blanco (RAL9002)
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	129 mm
Interferencia de giro	258 mm
Diámetro del domo	52 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular
Longitud de la placa	95 mm
Anchura de la placa	70 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	50 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm

Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

IF Premio Diseño

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA

5941UAP125P51 RAL9002

EAN 4031582352382

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto



Club Diseñador Deutscher

Premio Interzum

IF Premio Diseño

© Copyright 2026 TENTE International GmbH