PRODUKTINFORMATION

AGILA STAINLESS

7477PJO150P51

EAN 4031582350500



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila stainless
Type	Drejeligt Hjul med Totalbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	183 mm
Samlet vægt	0,95 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, medium
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	36 mm
Udfaldsdiameter	262 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	95 mm
Pladebredde	70 mm
Længde på pladehul (maksimum)	75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	50 mm
Pladehullets diameter	11 mm


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA STAINLESS


7477PJO150P51


EAN 4031582350500

Produkttegninger









© Copyright 2026 TENTE International GmbH