



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Lumina
外壳类型	带断续制动器旋转脚轮
3 km/h的载重	40 kg
导电	是
不锈钢	否
静态载重	80 kg
温度范围 (最低)	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	61 mm
总宽度	55 mm
总重量	0.11 kg

支架

外壳材料	聚丙烯
支架形状	双轮子支架关闭, 带圆顶
旋转轴承	阀杆旋转
颜色	石墨黑 (RAL9011)
偏移量	20 mm
旋转半径	52 mm
转向干涉	104 mm
圆顶直径	45 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯, 导电
胎面材料	热塑性橡胶, 导电
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
胎面颜色	石墨黑 (RAL9011)
轮子颜色	石墨黑 (RAL9011)
侧盖	无螺纹护罩
直径	50 mm
胎面宽度	8 mm
轴孔直径	0 mm
中心长度	0 mm
轮体宽度	8 mm
胎面硬度 (A)	87 岸 A

固定件

固定件类型	带抓环的阀杆, 带衣领
阀杆直径	11 mm
阀杆长度	20 mm

LUMINA

A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011

EAN 4031582342055

订单号 00078141

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

