

STYLEA

5920XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582343007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Stylea
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	50 kg
Przewodzące prąd elektryczny	✓
Nośność statyczne	100 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	91,5 mm
Szerokość całkowita	46 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Identyczny z korpusem Koło
Łożysko	Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa
Oś	Nitowane
Ośłony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	65 mm
Szerokość Bieżnia	7 mm

OBUDOWA

Materiał	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień, obrotowy
Promień działania koła	53 mm
Zasięg działania koła	106 mm
Średnica kopuły	23 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzewodzący do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	11 mm

STYLEA

5920XOI065L51-11 DOM23X43,6

EAN 4031582343007



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

RYSUNKI TECHNICZNE

