

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numărul de comandă 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ○○○○○

Zgomot de mișcare ○○○○○

Atriție ○○○○○

Rezistență la coroziune ○○○○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs Footmaster

Tip Rola pivotantă

Capacitate de încărcare la 3 km/h 440 kg

Interval de temperatură (minim) -10 °C

Interval de temperatură (maxim) 90 °C

Înălțime totală 190 mm

Lățime totală 128 mm

Greutate totală 11,85 kg

ROATĂ

Lagăr Butuc neprelucrat

Diametru 125 mm

Benză de rulare 35 mm

Lățimea corpului 35 mm

FURCA

Offset 33 mm

Raza de pivotare 100 mm

Interferență pivotantă 200 mm

Diametru cupolă 128 mm

RACORD

Lungime placă 145 mm

Lățimea plăcii 145 mm

Lungime orificiu placă (maximă) 120 mm

Lățimea orificiului plăcii (maximă) 120 mm

Diametru orificiu placă 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GAAD-125-ASF-HUD

EAN 4031582495171

Numărul de comandă 00800110



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

