

LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-10X15

EAN 4031582492569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage ● ● ● ○ ○

Bruit de mouvement ● ● ● ● ○

Usure ● ● ● ○ ○

Résistance à la corrosion ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Levina light
Type de boîtier	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Capacité de charge statique	150 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	109 mm
Poids	0,194 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc thermoplastique
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Dureté du bandage (A)	87 Shore A

CHAPE

Matériau	Polyamide
Forme de la chape	Droite
Pivot	Tige pivotante
Déport	27 mm
Diamètre d'encombrement	129 mm
Diamètre du filetage	0 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige filetée à collet hexagonal
Longueur de la tige	15 mm

LEVINA LIGHT

5220PJP075S70-10X15

EAN 4031582492569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

