

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Numero d'ordine 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Sintetici termoplastici, Resistente al calore
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Bussola a secco
Colore Ruota	Nero
Diametro	75 mm
Larghezza battistrada	25 mm
Asse diametro del foro	8 mm
Lunghezza mozzo	27 mm
Larghezza corpo	25 mm
Durezza del Battistrada (D)	80 Shore D

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●○○

Rumore ●●○○○

Attrito ●●●●●

Resistenza alla corrosione ●●●●●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Duratech heat
Tipo	Ruota
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	50 kg
Inossidabile	✓
Portata statica	100 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	134 °C
Peso complessivo	0,084 kg

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL27 BLACK

EAN 4031582382884

Numero d'ordine 00039930



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

