



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Novatech
Korpusa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	550 kg
Krāvnese pie 6 km/h	440 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	1100 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	60 °C
Kopējais svars	0,83 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Tērauds, dzelzs
Protektora materiāls	Poliuretāns, liets
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Medus dzeltens (RAL1005)
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	75 mm
Protektora platums	62 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	62 mm
Korpusa platums	62 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A
Protektora cietība (D)	42 Krasts D
Gultņa veids	6204

